

ArChine Hydratek NEH 150**食品级全合成液压油**

NSF 注册号: 152477 产地: 中国·上海

产品概述:

ArChine Hydratek NEH 150 是合成多元醇脂 (POE) 液压油。这款全合成的配方拥有针对液压油的无灰多功能与抗氧化锈蚀抑制剂的添加剂包。这个添加剂包符合以下标准: ISO 6743/4 (HM, HV); ISO 11158 (HM, HV); DIN 51524, parts 1 - 3 (HL, HLP, HVLP); DIN ISO 15380 (HEES); U.S.Steel 127 and 136

ArChine Hydratek NEH 150 易于降解并且对环境无毒, 可以被推荐用于食品加工中的液压设备上。

ArChine Hydratek NEH 150 液压油已通过 USDA/NSF H1 认证, 允许与食品偶尔接触。该润滑油符合 CFR 第 21 篇 178 条 178.3570 项 FDA 食品接触指南的规范。

产品特性:

- 全合成配方
- 抗锈蚀和氧化保护
- 易降解
- 对环境影响小
- 在液压泵和液压马达中拥有杰出的抗磨保护
- 优异的粘温特性, 消除季节转换的需求
- 抵抗油泥和漆膜的形成

典型应用:

- 在泵及其他系统元件中采用多金属设计的系统
- 高压叶片、活塞和齿轮泵
- 经常工作在很高的运行温度下的系统
- 含有齿轮和轴承的系统

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱: info@pingyiao.com

- 要求高承载能力和抗磨保护的系統
- 链条传动系统的链条的潤滑，防止甩出
- 农具潤滑
- 林业和伐木设备
- 滑雪索道、升降机

产品数据:

项目	ArChine Hydratek NEH 150
外观	淡黄色透明液体
密度@ 20℃, g/cm ³	0.987
运动粘度@ 40℃, mm ² /s	155.8
运动粘度@ 100℃, mm ² /s	19.62
粘度指数	145
闪点, °C (开口)	280
燃点, °C	302
倾点, °C	-39
泡沫倾向 24℃, 93.5℃, 后 24℃	40/0 15/0 40/0
铜片腐蚀, 100℃/3hr, 级	1

*典型数据, 不应作为具体产品规格。

亚群潤滑剂应用

设备应用		亚群食品级潤滑油								
		32	46	68	100	150	220	320	460	680
压缩机	轴向式	√	√	√						
	离心式	√	√	√						
	往复隔膜式					√	√	√	√	√
	往复式 (活塞式)	√	√	√						
	旋转式	√	√	√	√	√				
	螺杆式		√	√	√	√	√			
	涡旋式	√	√	√						
传动	链条传动	√	√	√	√	√	√	√	√	√

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱: info@pingyiao.com

	电动马达	√	√	√						
	导轨	√	√	√	√	√	√	√	√	
	滑块	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	轴承	√	√	√	√	√	√	√	√	√
齿轮	全类型齿轮	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	蜗轮蜗杆	√	√	√	√	√	√	√	√	√
液压	叶片泵	√	√	√	√					
	柱塞泵	√	√	√	√					
	齿轮泵	√	√	√	√					
	螺杆泵	√	√	√						
	水轮机	√	√	√						
	液压传动	√	√	√						
真空泵	活塞式				√	√				
	旋片式			√	√					
	余摆线				√	√				
	滑阀式			√	√					
	罗茨	√	√							
其它	压光机	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	输送机	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	研磨机	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	减速机			√	√	√	√	√	√	

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com